



# Dessiccateur MA 50.X7.IC.A.NS

WL-308-0019

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,007](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,007)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques     |   |
|------------------------------|---|
| Capacité maximale [Max]      | 50 g  |
| Précision de lecture [d]     | 1 mg  |
| Étendue de tare              | -50 g   |
| Ajustage                     | interne (automatique)                                     |
| Masse maximale d'échantillon | 50 g  |
| Élément de chauffage         | infrarouge en metal                                       |
| Répétabilité d'humidité      | ±0,05 % (échantillon ~ 2 g), ±0,01 % (échantillon ~ 10 g) |

| <b>Paramètres métrologiques</b>                         |  |
|---|--|
| Précision de lecture d'humidité                         | 0,001 %  |
| Étendue de température de séchage                       | Max 160 °C   |
| <b>Paramètres physiques</b>                             |  |
| Système de nivellement                                  | manuel   |
| Afficheur   | 7" graphique couleurs écran tactile  |
| Cage de pesée   | automatique  |
| Hauteur maximale d'échantillon examiné                  | 20 mm  |
| Dimension du plateau                                    | ø90, h= 8 mm   |
| Dimensions de colis L x P x H                           | 476×381×346 mm   |
| Masse nette   | 5,3 kg   |
| Masse brute   | 6,8 kg   |
| <b>Construction</b>                                     |  |
| Degré de protection                                     | IP 43  |
| <b>Composants et logiciels</b>                          |  |
| Bases de données  | Produits, Utilisateurs, Emballage, Clients, Programme de séchage, Rapports de séchage, Conditions environnementales, Pesée                 |
| <b>Utilitaire features</b>                              |  |
| Mode d'affichage  | %D, %M, %R, g  |
| Façon de séchage  | 4 profils de sèche (standardisé, rapide, par étapes)   |
| Options de fin de séchage                               | 4 modes (temporaire, définiables, automatique, manuel)   |
| Fonctions supplémentaires                               | identification   |
| <b>Interface de Communication</b>                       |  |
| Interface de Communication                              | RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi   |
| <b>Paramètres électriques</b>                           |  |
| Alimentation  | 100 – 120 V AC 50/60 Hz ou 200-240 V AC 50/60 Hz   |
| Prise d'alimentation par l'appareil                     | 6 W  |
| Puissance d'élément de chauffage                        | 450 W  |
| <b>Conditions environnementales</b>                     |  |
| Température du travail                                  | +10 – +40 °C   |
| Contrôle des indications de masse                       | Masse étalon externe 50g, 100g, 200g, selon le type de dessiccateur (équipement supplémentaire)  |
| Ajustement de la température de séchage                 | ajustement 3 points à températures définies, valeurs programmables (équipement supplémentaire &nbsp;: thermomètre de contrôle GT105k-12/Z) |
| <b>SOP – tests métrologiques (options additionnels)</b> |  |
| Contrôle de la température de séchage                   | 1 ou 2 points, selon le profil de séchage, (équipement supplémentaire : thermomètre de contrôle GT105k-12/Z)                               |
| Contrôle des indications d'humidité                     | kit de test MT certifié (équipement supplémentaire)  |

<sup>1</sup> Les scanners de codes-barres disponibles en accessoire coopèrent avec la balance en utilisant uniquement l'interface RS232.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires  
Accessoires pour dessiccateurs  
Lecteurs de code-barres  
Écran de protection anti-poussière  
Imprimante de tickets de caisse

Câbles RS 232, RS 485  
Modules complémentaires  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Convertisseur RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- E2R Dessiccateur [WX-010-0072]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil L x P x H

