



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,00T

Dynamische Waage DWT/HL HP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	7500 g
Ziffernschritt [d]	0,2 g
Tarierbereich	-7500 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touch-Screen
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Leistung	max 180 St./min
Geschwindigkeit	0,1-1 m/s



Zubehör

Displays
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]