



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,00T

DWT/HL HP Checkweigher



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	7500 g
Accuratezza	0,2 g
Intervallo di tara	-7500 g
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Caratteristiche operative	
Capacità del database	max 180 pcs/min
Velocità	0,1-1 m/s



Accessori

Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485

Tastiera, interruttori esterni
USB adapter
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]