



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,01A](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,01A)

# Ultra Mikrowaagenmodul MUYA 2

WX-016-0112



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	2,1 g
Vorlast	0,21 g
Zifferschritt [d]	0,1 µg
Tarierbereich	-2,1 g
Min. Einwaage USP	0,5 mg
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	0,05 mg
Wiederholbarkeit	0,25 µg
Linearität	±1,5 µg
Exzentrizität	1,5 µg
Empfindlichkeitsabweichung	$1,5 \times 10^{-6} \times Rt$
Empfindlichkeitsstabilität Zeit	$1 \times 10^{-6} / \text{Jahr} \times Rt$
Stabilisierungszeit	10 - 20 s
Justierung	intern (automatisch)
Empfindlichkeitsdrift Temperatur	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times Rt$

Konstruktion	
Schutzart	IP 32
Elektrische Parameter	
Maximaler Leistungsaufnahme	700 mA (kabelloser Terminal - 1A)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%
Komponenten und Software	
Prozessor	2×1 GHz
Speicher	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD
Physikalische Parameter	
Waagschale	ø16 mm
Verpackungsgröße	610×610×455 mm
Nettogewicht	6,3 kg
Bruttogewicht	12,8 kg



## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische  
 Windschutzschrank für Mikrowaagen  
 Barcode-Scanner  
 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System

Kabel RS 232, RS 485  
 Konverter RS 232 – USB  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RLAB [WX-010-0080]

## Abmessungen des Geräts

