



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,01A](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,01A)

# MUYA 2 Modulo ultramicrobilancia

WX-016-0112



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	2,1 g
Intervallo di precarico	0,21 g
Divisione [d]	0,1 µg
Campo di tara	-2,1 g
Portata minima (secondo USP)	0,5 mg
Portata minima (U=1%,k=2)	0,05 mg
Ripetibilita	0,25 µg
Linearità	±1,5 µg
Carico decentrato	1,5 µg
soglia di sensibilita	$1,5 \times 10^{-6} \times Rt$
Sensibilita stabilita	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times Rt$
Tempo di stabilizzazione	10 - 20 s
Calibrazione	internal (automatic)
Sensibilita di variazione della temperatura	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times Rt$

Costruzione	
Punteggio IP	IP 32
Parametri elettrici	
Massimo assorbimento elettrico	700 mA (wireless terminal - 1A)
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Components and software	
Processore	2×1 GHz
Memoria	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø16 mm
Dimensioni del pacco	610×610×455 mm
Peso net	6,3 kg
Peso lordo	12,8 kg



## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti  
 Armadio per microbilance  
 Lettore di codici a barre  
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali

Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions

