



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,01A

MUYA 2 Ultra-Microbalance Module

WX-016-0112



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	2,1 g
ブリロード範囲	0,21 g
最小表示 [d]	0,1 µg
風袋範囲	-2,1 g
標準最小計量値 (USP)	0,5 mg
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	0,05 mg
繰返し性	0,25 µg
直線性	±1,5 µg
偏置誤差	1,5 µg
感度オフセット	$1,5 \times 10^{-6} \times Rt$
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6} 500mA$ (ワイヤレスターミナル - 1A) $\times Rt$
安定化時間	10 - 20 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
感度温度ドリフト	$1 \times 10^{-6} / ^\circ C \times Rt$

工事中	
保護クラス	IP 32
電気のパラメータ	
消費電力 max.	ソケット
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
コンポーネントとソフトウェア	
プロセッサ	2×1 GHz
メモリ	RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø16 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	610×610×455 mm
正味重量	6,3 kg
総重量	12,8 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
 ミクロ天秤用ア風防チャンバー
 バーコードスキャナ
 THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

RS 232、RS 485 ケーブル
 RS 232 – USB コンバータ
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

