

## **Balance multifonctionnelle HX7.15.HR4**

WP-122-0038





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



**ALIBI Memory** 


### **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Échelon de légalisation [e]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	

Afficheur 7" graphique couleurs

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	500×500 mm
Dimensions de colis L x P x H	610×610×550 mm
Masse nette	20,8 kg
Masse brute	25,1 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI316
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI316
Interface de Communication	
Interface de Communication Interfaces optionnelles	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Température de stockage	-10 - +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2





#### **Accessoires (Additional Fee)**

Câbles RS 232 (balance - imprimante) Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux Câbles RS 232 (balance - imprimante ZEBRA) Tables antivibratoires Afficheurs Alimentateurs Câbles RS 232, RS 485 Câble USB (balance - imprimante) Câbles d'Entrées/ de Sorties

Lecteurs de code-barres Imprimantes d étiquettes Supports, Statifs, bras-supports Claviers, manipulateurs Adapteur USB Imprimante de tickets de caisse Modules de plateforme supplémentaires Convertisseur RS 232 - USB Modules complémentaires


#### **Software (Additional Fee)**

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- · Alibi Reader [WX-010-0114]


- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]


# Dimensions d'appareil L x P x H



			_
	A1	A2	В
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform





PUE HX7