



# AK-5/100.STENT ステント専用自動天秤

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	5,1 g
最小表示 [d]	0,1 µg
風袋範囲	-5,1 g
標準最小計量値 (USP)	0,8 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,08 mg
標準繰り返し性 [Max]	1 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,8 µg
許容繰り返し性 [Max]	2 µg
許容繰り返し性 [5% Max]	1,5 µg
直線性	±5 µg
調整	ワイヤー + シールド

### 物理的パラメータ

ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	395×195×420 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	860×800×550 mm

### 物理的パラメータ

正味重量 20 kg

総重量 30 kg

### 通信インターフェース

通信インターフェース 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

### 電気的パラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

レシートプリンタ  
指紋リーダー

追加モジュール