

AK-5/100.STENT ステント専用自動天秤

WL-506-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	5,1 g
最小表示 [d]	0,1 μg
風袋範囲	-5,1 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,8 µg
標準繰り返し性 [Max]	1 μg
標準最小計量値 (USP)	0,8 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,08 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	1,5 μg
許容繰り返し性 [Max]	2 μg
直線性	±5 μg
調整	ワイヤー + シールド
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	395×195×420 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	860×800×550 mm

物理的パラメータ	
正味重量	20 kg
総重量	30 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

((

アクセサリ (Additional Fee)

レシートプリンタ 指紋リーダー

追加モジュール