



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,08W](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,08W)

# Automatyczny System Wagowy UMA 2.5Y.F

WL-502-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	2,1 g
Dokładność odczytu [d]	1 µg
Zakres tary	-2,1 g
Powtarzalność (Max)	1 – 2 µg
Powtarzalność dla małego obciążenia	0,5
Liniowość	≤ 1,5 µg
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	∅20 mm
Wymiary jednostki ważącej	950×590×540 mm
Wymiary głowicy odczytowej	460×250×195 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1200×800×950 mm

Parametry fizyczne	
Masa netto	102,5 kg
Masa brutto	183,5 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +50 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±2% / 4 h
Cechy użytkowe	
Magazyn	24 szt.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Tagi RFID  
 Moduły dodatkowe  
 Osłonki ochronne do wag

Przewody RS 232, RS 485  
 Drukarki paragonowe  
 Czytnik linii papilarnych

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

# Wymiary urządzenia S x G x W



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5