



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,08W](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,08W)

# UMA 2.5Y.F Automatic Weighing System

WL-502-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler    |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Maksimum yük [Max]         | 2,1 g                        |
| Okuma içinđruluđu [d]      | 1 µg                         |
| Dara aralıđı               | -2,1 g                       |
| Tekrarlanabilirlik (Max)   | 1 – 2 µg                     |
| Repeatability low load     | 0,5                          |
| Dođrusallık                | ≤ 1,5 µg                     |
| Kararlılık süresi          | 30 s                         |
| Ayarlama                   | dahili (otomatik)            |
| Fiziksel parametreler      |                              |
| Display                    | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefesi boyutları    | ø20 mm                       |
| Weighing device dimensions | 950×590×540 mm               |
| Kontrol cihazı boyutları   | 460×250×195 mm               |
| Ambalaj boyutları          | 1200×800×950 mm              |
| Net ađırlık                | 102,5 kg                     |

| Fiziksel parametreler          |   |
|--------------------------------|---|
| Brüt ağırlık                   | 183,5 kg  |
| Haberleşme arayüzler           |   |
| Haberleşme arayüzü             | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri         |   |
| Güç kaynağı                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Çevresel koşullar              |   |
| Çalıştırma sıcaklığı           | +15 – +30 °C  |
| Depolama sıcaklığı             | -20 – +50 °C  |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)                            |
| Atmosferik nem                 | 40% – 60%   |
| Atmosferik nem değişim hızı    | ±2% / 4 h   |
| Fonksiyonel özellikler         |   |
| Magazine                       | 24 adet   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)


RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 cables  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım (Additional Fee)

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

