



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,09E](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,09E)

# Plateforme PL.120.HRP.EX.H

WX-009-0283



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques      |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Capacité maximale [Max]       | 120 kg                |
| Capacité préliminaire         | 10 kg                 |
| Précision de lecture [d]      | 1 g                   |
| Étendue de tare               | -120 kg               |
| Répétabilité                  | 0,6 g                 |
| Linéarité                     | ±1 g                  |
| Ajustage                      | interne (automatique) |
| Paramètres physiques          |                       |
| Longueur de câble             | 10 m                  |
| Dimension du plateau          | 500×400 mm            |
| Dimensions de colis L x P x H | 584×584×232 mm        |
| Masse nette                   | 37 kg                 |
| Masse brute                   | 47 kg                 |

| Construction                 |  |
|------------------------------|--|
| Degré de protection          | IP 66 / 67   |
| Certification ATEX           | II 3G Ex ic IIC T4 Gc<br>II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc |
| Certification IECEx          | Ex ic IIC T4 Gc<br>Ex ic IIIC T60°C Dc             |
| Construction                 | Acier inoxydable AISI304                           |
| Matériel du plateau          | Acier inoxydable AISI304                           |
| Interface de Communication   |  |
| Interface de Communication   | RS485  |
| Paramètres électriques       |  |
| Alimentation                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                            |
| Conditions environnementales |  |
| Température du travail       | +10 – +40 °C                                       |
| Humidité relative d'air      | 15% – 80%  |



## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE HX5.EX

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX



Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)



- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil L x P x H



PL.16 - 32.HRP.H



PL.62-2000.HRP.H

| Scale type            | A1   | A2   | H     |
|-----------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP.H      | 360  | 280  | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H     | 500  | 400  | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H        | 500  | 500  | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H  | 800  | 600  | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800  | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm