



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,0EW

5Y.50.PM 上皿天秤

WL-224-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 50 kg

最小荷重 5 g

計測パラメータ	
ブリロード範囲	5 kg
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	1 g
風袋範囲	-50 kg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,04 g
標準繰り返し性 [Max]	0,15 g
標準最小計量値 (USP)	82 g
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	8,2 g
直線性	±0,3 g
安定化時間	1 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	ミクロ天秤 – LevelSENSING
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
納品構成	計量皿, ニッケルシルバー, 接地バンパー, ボトムカバー.
計量皿寸法	350×260 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	520×520×280 mm
正味重量	12 kg
総重量	14,2 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル

天秤保管ケース
底部吊り下げ計量
RS 232、RS 485 ケーブル
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
指紋リーダー

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

