



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,0HT](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,0HT)

# Báscula multifuncional TMX19IR.15.H3.K

WP-119-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Contar piezas



Recetas



Estadísticas



Controlador de peso

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 15 kg  |
| Minima capacidad                                    | 100 g  |
| Legibilidad [d]                                     | 5 g    |
| División de legalización [e]                        | 5 g    |
| Rango de tara                                       | -15 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 1 g    |
| Clase OIML                                          | III    |

### Parámetros físicos

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Pantalla | 19" gráfico color pantalla táctil |
|----------|-----------------------------------|

| Paramètros físicos                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del cable                    | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensión de platillo                 | 410×410 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones de la unidad de control   | 590×430×240 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al  | 510×590×510 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Construcción                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado de protección                   | IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 terminal                                                                                                                                                                                                    |
| Interface de comunicación             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conectividad                          | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (trabajo en modo slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×enchufe M12 8P o 2×los cables por prensaestopas)                                 |
| Interfaces opcionales                 | boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal |
| Parámetros electricos                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentacion                          | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Potencia consumida por el dispositivo | 45 W                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condiciones ambientales               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de trabajo                | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Humedad relativa de aire              | 10% – 85% RH sin condensación                                                                                                                                                                                                                   |
| Components and software               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema operativo                     | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                                                                                        |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Lector de tarjetas transpondedor  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Pantallas  
Cables RS 232, RS 485  
Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
Módulos adicionales de la plataforma  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Pesas de clase F1 -  
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos  
Cable USB (Bascula a Impresora)  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-LAB [WX-010-0080]

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]