



More information on the website  
mirror.radwag.com/ja/info,w1,0HT

# TMX19IR.15.H3.K 多機能はかり

WP-119-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]      | 15 kg  |
| 最小荷重              | 100 g  |
| 最小表示 [d]          | 5 g    |
| 法定計量時の単位 [e]      | 5 g    |
| 風袋範囲              | -15 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 1 g    |
| OIMLクラス           | III    |

### 物理的パラメータ

|        |                  |
|--------|------------------|
| ディスプレイ | 19" セル ワイヤー 赤外線式 |
|--------|------------------|

| 物理的パラメータ       |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル長          | 2,5 m                                                                                                                                                                                   |
| 計量皿寸法          | 410×410 mm                                                                                                                                                                              |
| 制御デバイスの寸法      | 590×430×240 mm                                                                                                                                                                          |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 510×590×510 mm                                                                                                                                                                          |
| 工事中            |                                                                                                                                                                                         |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形                                                                                                                                                    |
| 通信インターフェース     |                                                                                                                                                                                         |
| 通信インターフェース     | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLA/バッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×個 M12 8P およびバッテリー 2×フォトアイソレーション入力) |
| オプションのインターフェース | 正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート、外部質量標準 - max. 3<br>お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ、排水容器                                                                                                              |
| 電気的パラメータ       |                                                                                                                                                                                         |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                 |
| 消費電力           | 45 W                                                                                                                                                                                    |
| 環境条件           |                                                                                                                                                                                         |
| 動作温度           | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                              |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における                                                                                                                                                                     |
| コンポーネントとソフトウェア |                                                                                                                                                                                         |
| オペレーティング・システム  | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
USB cable (はかり - プリンタ)  
RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]