

Plataforma multifuncional HX7.4.1500.C6

WP-224-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Display

Replaceable unit



ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 kg
Carga mínima	10 kg
Resolução [d]	500 g
Unidade de verificação [e]	500 g
Faixa de tara	-1500 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	100 g
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	

7" gráfico colorida

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até prato de pesagem	800×800 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	900×900×500 mm
Peso líquido	59,7 kg
Peso bruto	84,3 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 67 célula, IP 66 / 67 terminal
Teclado numérico	membrana
Construção	aço carbono St3S
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces opcionais	USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 ENTRADAS, 12 SAÍDAS, 4-20mA, 0-10V
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	25 W
Fonte de alimentação opcional	12 - 24 V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 - +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 - +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Indicador	PUE HX7
Número de botões	22
Características de uso	
Número máximo de plataformas	2



Acessórios (Additional Fee)


Displays Adaptadores de energia Cabo USB (plataforma - impressora) Cabos IN/OUT !Leitores de código de barras RS 232, RS 485 cabos Impressoras de etiquetas Teclado, interruptores externos Impressora de recibos RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)


- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A



C Platform



Α	В	H
800	800	120 ±10
1000	1000	120 ±10
1200	1200	120 ±10
1200	1500	120 ±10
1500	1500	120 ±10
1500	2000	120 ±10
2000	2000	120 ±10
1500	2000	160 ±10
2000	2000	160 ±10
	800 1000 1200 1200 1500 1500 2000 1500	800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg dimensions in mm

PUE HX7