



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,0JL

PT0019.5 ケーブル

WX-013-0145



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS 232ケーブル: はかり (ターミナル PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Epsonプリンタ間接続 標準長さ:5
mオプション長さ:2m、10m 対応機器: PUE C41Hターミナル搭載の天秤PUE HYターミナル搭載の天秤UE
5.15 (PUE 5.19) ターミナル搭載の天秤UE C41HターミナルPUE HYターミナルPUE 5.15 (PUE
5.19) ターミナル

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり

HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
通信モジュール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール