



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0JR

Rollenförderer 300x250

WX-004-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 300×250 mm (A × B).

Kompatibel mit (Additional Fee)


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7
Waagen HY10.H für FPVO
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters