



## Rollenförderer 300x250

WX-004-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 300×250 mm (A × B).

### Kompatibel mit (Additional Fee)


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

# Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters