



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,0JR

Convoyeur à rouleaux 300x250

WX-004-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Les plateaux avec les convoyeurs roulants. Les rouleaux sont réalisés en acier inoxydable. Ils sont construits en deux versions : avec limiteurs, sans limiteurs latéraux. Les convoyeurs roulants sont conçus pour les balances avec le plateau 300x250 mm (AxB).

Compatible avec (Additional Fee)


Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Balance multifonctionnelle HX7 HR
Balance étanche de rampe H315 HR
Balance étanche de rampe H315 H

Balance multifonctionnelle HX7
Balances HY10.H pour CPP
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Dimensions d'appareil L x P x H

wykonanie przenośnika rolkowego manufacture of a roller table			PLA-RLH2-01-v-BO-C2	PLA-RLH2-01-v-BO-C3	PLA-RLH2-01-v-BO-F1	PLA-RLH2-01-v-BO-H2	PLA-RLH2-01-v-BO-H3	PLA-RLH2-01-v-BO-H3-5	PLA-RLH2-01-v-BO-H4	PLA-RLH2-01-v-BO-H5	PLA-RLH2-01-v-ZO-C2	PLA-RLH2-01-v-ZO-C3	PLA-RLH2-01-v-ZO-F1	PLA-RLH2-01-v-ZO-H2	PLA-RLH2-01-v-ZO-H3	PLA-RLH2-01-v-ZO-H3-5	PLA-RLH2-01-v-ZO-H4	PLA-RLH2-01-v-ZO-H5
opis parametrów: parameter description:	parametry parameters	j.m.	BO - bez ograniczników without limiters								ZO - z ogranicznikami with limiters							
szerokość szalki / belt width	N1	mm	400	500	300	250	410	400	500	600	400	500	300	250	410	400	500	600
długość szalki / belt length	N2	mm	500	700	300	300	410	600	500	600	500	700	300	300	410	600	500	600
ilość rolek / number of rollers	N3		8	12	5	5	7	10	8	10	8	12	5	5	7	10	8	10
rozstaw rolek / roller spacing	N4	mm	65,7	60	65	65	61,7	62,2	65,7	62,2	65,7	60	65	65	61,7	62,2	65,7	62,2
długość rolek / roller length	N6	mm	390	490	290	240	400	390	490	590	390	490	290	240	400	390	490	590
masa przenośnika rolkowego/ weight of the roller table		kg	10,9	17,9	5,9	5,3	9,6	13,1	12,6	17,4	11,5	18,7	6,3	5,7	10,1	13,9	13,2	18,1

BO - bez ograniczników
without limiters



ZO - z ogranicznikami
with limiters

