



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,0MP](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,0MP)

# H315.6/15.HR2.K Waterproof Scale With Stainless Steel Load Cell

WP-124-1052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit  
measurement


Animal weighing

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 6 / 15 kg |
| Carga mínima                                    | 40 g      |
| Resolução [d]                                   | 2 / 5 g   |
| Unidade de verificação [e]                      | 2 g       |
| Faixa de tara                                   | -15 kg    |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 0,2 g     |
| Classe OIML                                     | III       |

| Parâmetros físicos               |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display                          | 4,3" LCD (retroiluminado)                                               |
| Comprimento até cabo             | 1,5 m                                                                   |
| Dimensões até prato de pesagem   | 250×300 mm                                                              |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 560×310×270 mm                                                          |
| Peso líquido                     | 9 kg                                                                    |
| Peso bruto                       | 10,3 kg                                                                 |
| Construção                       |                                                                         |
| Classe de proteção               | IP 66 / 67 / 69 construção, IP 68 / 69 célula, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Construção                       | aço inoxidável AISI316                                                  |
| Interface de comunicação         |                                                                         |
| Interface de comunicação         | RS232, USB                                                              |
| Interfaces opcionais             | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA   |
| Parâmetros elétricos             |                                                                         |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Fonte de alimentação opcional    | bateria interna recarregável                                            |
| Tempo de operação com baterias   | max 7h                                                                  |
| Condições ambientais             |                                                                         |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                                                            |
| Temperatura de armazenamento     | -25 – +70 °C                                                            |
| Umidade relativa                 | 10% – 85% RH sem condensação                                            |



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

!Mesa de rolos  
Mesas antivibração  
Displays  
Conversor RS 232 – Ethernet


Impressora de recibos  
RS 232 – Conversor USB  
RS 232, RS 485 cabos

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



|                |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |