



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,0QJ

高分解プラットフォーム PL.120.2.HRP

WX-009-1164



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	120 kg
プリロード範囲	10 kg
最小表示 [d]	0,5 g
風袋範囲	-120 kg
繰返し性	0,6 g
直線性	±2 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
工事中	
保護クラス	IP 67
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet

電気のパラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 15% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 500×500 mm

梱包寸法 幅×奥行×高さ 584×584×232 mm

正味重量 37 kg

総重量 47 kg



アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル

パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源
CY10 上皿天秤
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm