




More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,0R1](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,0R1)

# PS 2100.X7.M.PUK Hassas Terazi

WK-313-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	2100 g
Minimum yük [Min]	5 g

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralıđı	-2100 g
Minimum ađırlık (USP)	10 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,008 g
Duřuk y¼kte tekrarlanabilirlik	0,005 g
Dođrusallık	±0,02 g
Kararlılık s¼resi	1,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, g¼¼ adapt¼r¼
Tartım kefesi boyutları	195x195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net ađırlık	4,64 kg
Br¼t ađırlık	6,04 kg
<b>Konstr¼ksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Fonksiyonel ¼zellikler</b>	
Temassız ¼alıřma	2 kızıl¼tesi sens¼r
<b>Haberleřme aray¼zler</b>	
Haberleřme aray¼z¼	2xRS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
<b>Elektrik parametreleri</b>	
G¼¼ kaynađı	Adapt¼r: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*
G¼¼ t¼ketime	4 W
<b>Çevresel kořullar</b>	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

**Tekrarlanabilirlik**, k¼t¼le standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık s¼resi** dıř kořullara ve kefeye y¼¼ yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili i¼in belirtilmiřtir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası  
Güç adaptörü  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Barkod okuyucu  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Yoğunluk belirleme kiti

Koruyucu kapak  
Fiş yazıcı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Panel altı tartım  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]