



## CK-02/3 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0147



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

#### トランスポンダ

カードリーダーは、計量システムのオペレーターの迅速な識別およびログインや、トラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/3 は、PUE C41H および PUE 5

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信します。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

使用場面:

ロードセル式工業用はかりの追加機器; 計量機器のオペレーター識別; トラックスケールでの車両識別

デザイン: トランスポンダ カードリーダー CK-02 は、プラスチック製のハウジングで製造されています。

用途: PUE C41H および PUE 5

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS

232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

### 互換性あり (Additional Fee)

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり

TMX H ステンレス製多機能はかり

TMX 多機能はかり

HY10 多機能はかり

HY10 H ステンレス製多機能はかり

PGC用HY10.Hスケール

回転式管理はかり

DWT/RC/HYF 重量チェッカー

大負荷用管理はかり

PUE 5 計量ターミナル

PUE 7.1.HRP 高解像度はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり

H315 H 防水型プラットフォームスケール  
トラックスケール