




More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,0YJ](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,0YJ)

# Basamento in acciaio inox H315.4.600/1500.H8

WP-232-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Portata massima [Max]                     | 600 / 1500 kg      |
| Portata minima [Min]                      | 4 kg               |
| Divisione [d]                             | 200 / 500 g        |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 200 / 500 g        |
| Campo di tara                             | -1500 kg           |
| Classe OIML                               | III                |
| Parametri fisici                          |                    |
| Display                                   | 4,3" LCD (backlit) |

| Parametri fisici               |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo             | 3 m                                                             |
| Dimensione piatto              | 1200×1200 mm                                                    |
| Altezza della piattaforma      | 88 mm                                                           |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1300×1300×430 mm                                                |
| Mass scala con indicatore      | 125 kg                                                          |
| Peso lordo                     | 160 kg                                                          |
| Costruzione                    |                                                                 |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal               |
| Interfaccia di comunicazione   |                                                                 |
| Interfaccia                    | RS232, USB                                                      |
| Interfacce opzionali           | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| Parametri elettrici            |                                                                 |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                         |
| Alimentatore opzionale         | internal rechargeable battery                                   |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h                                                          |
| Environmental conditions       |                                                                 |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                                    |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                                    |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)  
 Rampe  
 Display  
 Cavi di rete (connessione balance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Alimentatore


Convertitore RS 232 – Ethernet  
 Telaio per affondare il peso nel terreno  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A



| Scale type       | A [mm] | B [mm] | C[mm]  |
|------------------|--------|--------|--------|
| H315.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |