



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,0Z9](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,0Z9)

# Bilancia a 2 supporti separati in acciaio inox H315.4P2.6000.H2

WP-236-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |          |
|--|----------|
| Portata massima [Max]                          | 6000 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 40 kg    |
| Divisione [d]                                  | 2 kg     |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 2 kg     |
| Campo di tara                                  | -6000 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 2000 g   |
| Classe OIML                                    | III      |

| Parametri fisici               |   |
|--------------------------------|---|
| Display                        | 4,3" LCD (backlit)  |
| Lunghezza del cavo             | 3 m + 5 m   |
| Dimensione piatto              | 2 pcs 2,5 m   |
| Device dimensions L x P x A    | 2500×120×155 mm   |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 2700×400×550 mm   |
| Mass scala con indicatore      | 135 kg  |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal               |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | RS232, USB  |
| Interfacce opzionali           | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Alimentatore opzionale         | internal rechargeable battery                                   |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h  |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C  |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                                    |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Display  
 Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Alimentatore


Convertitore RS 232 – Ethernet  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions L x P x A



| Scale type       | A   | B    | H   | D    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| H315.4P2.600.H   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.1500.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.3000.H  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| H315.4P2.2000.H1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| H315.4P2.2000.H2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| H315.4P2.4000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.4000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| H315.4P2.6000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| H315.4P2.6000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm