



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,0ZC

Balança de precisão WLC 2.X7

WL-227-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

-  Autotest
-  Dosing
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

| | |
|-------------------------|--------|
| Capacidade máxima [máx] | 2 kg |
| Resolução [d] | 0,01 g |

| Parâmetros metrológicos | |
|----------------------------------|---|
| Unidade de verificação [e] | - |
| Faixa de tara | -2 kg |
| Repetibilidade | 0,015 g |
| Linearidade | ±0,03 g |
| Tempo de estabilização | 2 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| Parâmetros físicos | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Display | 7" gráfico colorida tela touchscreen |
| Escopo de entrega | Balança, prato de pesagem, protetor até prato de pesagem, amortecedor com aterramento x1, amortecedor x3, fonte de alimentação. |
| Dimensões até prato de pesagem | 195x195 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 430x270x190 mm |
| Peso líquido | 2,2 kg |
| Peso bruto | 3,5 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Componentes e software | |
| Capacidade até banco de dados | Produtos, Usuários, Embalagem, Clientes, Formulações, Relatórios de formulações, Condições Ambientais, Pesagem, Memória Alibi |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Case de armazenamento para balanças
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Cabo USB (plataforma - impressora)
!Leitores de código de barras
Pesagem por baixo

RS 232, RS 485 cabos
Determinação da densidade KIT
Displays
Impressora de recibos
Capa protetora para balanças
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Conversor RS 232 – RS 485

Software (Additional Fee)

Dimensões do dispositivo L x P x A

