



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,105

Szalka samocentrująca do komparatora APP 30.5Y.KO

WX-001-0447



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

"Pływająca" szalka samocentrująca przeznaczona do komparatora APP KO. Stosowana jest wymiennie w miejsce standardowej szalki i jest montowana na etapie produkcji urządzenia. Należy zatem zamówić szalkę przy zakupie komparatora serii APP KO, nie jest sprzedawana jako osobny produkt..

Zadaniem szalki jest stabilizowanie i poziomowanie niecentrycznie ustawianych odważników, jak również możliwość rozlokowywania niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego.

Szalka pokryta jest korkiem z wyznaczonymi polami określającymi pozycje ustawień odważnika oraz kombinacji odważników.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wymiary urządzenia S x G x W

