



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,10R

PT0022 ケーブル

WX-013-0149



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

RS232ケーブル：スケール（PUE C/41H、PUE HY10、PUE 5ターミナル） - ZEBRAプリンター接続

標準ケーブル長: 2 m カスタマイズ可能なケーブル長（追加料金）: 5m, 10m

対応機器:

PUE C41Hターミナル対応のはかり PUE 5.15 (5.19) ターミナル対応のはかり PUE
HY10ターミナル対応のはかり PUE C41H ターミナル PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE HY10 ターミナル

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり

HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
DWM/HPW 重量チェッカー
PUE C32 計量ターミナル

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
回転式管理はかり
DWT/RC/HYF 重量チェッカー
ラベルプリンタ
大負荷用管理はかり
DWM H2 重量チェッカー
HX7.4P 多機能パレットスケール
DWM 重量チェッカー
ローラスケール
トラックスケール