

## PT0022 ケーブル

WX-013-0149





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

RS232ケーブル:スケール (PUE C/41H、PUE HY10、PUE 5ターミナル) - ZEBRAプリンター接続標準ケーブル長: 2 m カスタマイズ可能なケーブル長 (追加料金): 5m, 10m

## 対応機器:

PUE C41Hターミナル対応のはかり PUE 5.15 ( 5.19 ) ターミナル対応のはかり PUE HY10ターミナル対応のはかり PUE C41H ターミナル PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE HY10 ターミナル

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール TMX H ステンレス製多機能はかり TMX 多機能はかり HX7.4 H/Z 多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ) HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール HX7.4P2 多機能ビームスケール PGC用HY10.Hスケール PUE C32 計量ターミナル PUE HX7 計量ターミナル PUE 5 計量ターミナル HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール DWT/RC/HYF 重量チェッカー HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール HY10 多機能はかり HY10 H ステンレス製多機能はかり HY10.HRP 高分解能はかり HX7 多機能はかり

回転式管理はかり ラベルプリンタ DWM H2 重量チェッカー HX7.4P 多機能パレットスケール DWM 重量チェッカー 大負荷用管理はかり ローラースケール