



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,10R](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,10R)

## Przewód PT0022

WX-013-0149



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga (terminal PUE C/41H, PUE HY10, PUE 5) - drukarka ZEBRA

Standardowa długość przewodu: 2 m Opcjonalna długość przewodu (za dopłatą): 5 m lub 10 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE C41H Wagi z terminalem PUE 5.15 (5.19) Wagi z terminalem PUE HY10 Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUE HY10

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Wagi HY10.H do KTP

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wagi dynamiczne DWM/HPW  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 5  
Wagi kontrolne rotacyjne  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Drukarki etykiet  
Wagi kontrolne do dużych ładunków  
Wagi dynamiczne DWM H2  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe  
Wagi kolejkowe