



Bilancia CY10.15/30.C2.K.M3.CPC

WK-312-1014

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,121



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 / 30 kg
Portata minima [Min]	100 / 200 g
Divisione [d]	5 / 10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 / 10 g
Campo di tara	-30 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Capottina protettiva per bilance

Letture di codici a barre
stampanti per etichette
Cavo seriale RS 232, RS 485
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Letture di impronte digitali
Convertitore RS 232 – USB
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

Device dimensions L x P x A

