



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,13S

Waga dynamiczna DWT/RC 60/HYF



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g
Dokładność odczytu [d]	20 g
Zakres tary	-60 kg

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ± 50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)

Konstrukcja

Stopień ochrony	IP 66 / 67
-----------------	------------

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-10 – +40 °C
-------------------	--------------

Cechy użytkowe

Prędkość przenośnika	0,1 – 0,5 m/s
----------------------	---------------



Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485
Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]