



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,13W](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,13W)

# Balance multifonctionnelle TMX19IR.300.C2.K

WP-118-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture [d]	100 g
Échelon de légalisation [e]	100 g
Étendue de tare	-300 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	10 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	19" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	2,5 m
Dimension du plateau	400x500 mm
Dimensions de terminal de lecture	590x430x240 mm
Dimensions de colis L x P x H	620x720x450 mm
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 66 / 67 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xprises de courant M12 8P ou 2xcâbles par )
Interfaces optionnelles	touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques comme dans la plateforme principale
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise d'alimentation par l'appareil	45 W
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification

## Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Lecteurs de cartes à transpondeur  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Afficheurs  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Lecteurs de code-barres

Imprimantes d étiquettes  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Adaptateur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]