



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,142](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,142)

# Wägeplattform PL.300.1.HRP.H

WX-009-0159



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter     |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Wägebereich [Max]            | 300 kg                 |
| Vorlast                      | 60 kg                  |
| Zifferschritt [d]            | 1 g                    |
| Tarierbereich                | -300 kg                |
| Wiederholbarkeit             | 3 g                    |
| Linearität                   | ±6 g                   |
| Justierung                   | intern (automatisch)   |
| Konstruktion                 |                        |
| Schutzart                    | IP 66 / 67             |
| Konstruktion                 | Edelstahl AISI304      |
| Waageschale                  | Edelstahl AISI304      |
| Kommunikationsschnittstellen |                        |
| Schnittstellen               | RS232, RS485, Ethernet |

| Elektrische Parameter     |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Stromversorgung           | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen      |                         |
| Umgebungstemperatur       | +10 – +40 °C            |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% – 80%               |
| Physikalische Parameter   |                         |
| Waagschale                | 1000×800 mm             |
| Verpackungsgröße          | 1000×1200×436 mm        |
| Nettogewicht              | 126 kg                  |
| Bruttogewicht             | 160 kg                  |



## Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Kabel RS 232, RS 485  
 E/A Kabel

Powerbanks  
 Wägeterminal PUE HY10  
 Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage  
 Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

## Abmessungen des Geräts



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

| Scale type            | A1   | A2   | H     |
|-----------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP.H      | 360  | 280  | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H     | 500  | 400  | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H        | 500  | 500  | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H  | 800  | 600  | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800  | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm