



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,140](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,140)

# Wägeterminal PUE CY10

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Display

10" grafisch farbiger Touchscreen

<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	ABS + Aluminium
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	12 – 15 V DC
Stromverbrauch	1 A
<b>Messtechnische Parameter</b>	
Max. Anzahl der Eichwerte	10000
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,25 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V
Max. Signalzunahme	19,5 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + ekran
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
<b>Komponenten und Software</b>	
Betriebssystem	Linux
Prozessor	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Speicher	16 GB, 2GB RAM
Mehrbereich	JA
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Kompatibel mit (Additional Fee)

MediaBox  
 1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
 RFID-Tag  
 Netzteile  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 4-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
 Zusätzliche Module  
 1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

Schutzhauben  
 Barcode-Scanner  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Etikettendrucker  
 Fingerabdruck-Leser  
 Konverter RS 232 – USB  
 Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

