



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,140](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,140)

# Terminale di pesata PUE CY10

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri fisici

Display

10" graphic colour touchscreen

<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	ABS + aluminum
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12 – 15 V DC
Consumo di energia	1 A
<b>Parametri metrologici</b>	
Quantita massima di unita verificate	10000
Minimum volatge per verification unit	0,4 $\mu$ V
Maximum voltage per verification unit	3,25 $\mu$ V
Impedenza della cella al carico minimo	50 $\Omega$
Maximum load cell impedance	1200 $\Omega$
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + ekran
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
<b>Components and software</b>	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Memoria	16 GB, 2GB RAM
Multi scala	YES
<b>Caratteristiche operative</b>	
Numero massimo di piattaforme	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Compatibile con (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Lettore di impronte digitali  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

