



Terminale di pesata PUE CY10

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Specifiche

Parametri fisici

Display

10" graphic colour touchscreen

Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	ABS + aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 15 V DC
Consumo di energia	1 A
Parametri metrologici	
Quantita massima di unita verificate	10000
Minimum volatge per verification unit	0,4 µV
Maximum voltage per verification unit	3,25 µV
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Memoria	16 GB, 2GB RAM
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Compatibile con (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Lettore di impronte digitali
RS 232 – USB Converter
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions L x P x A

