



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,140](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,140)

# Terminal wagowy PUE CY10

WX-008-0217



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrząsk maksymalnego  
wskazania



Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Doważanie



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Kalibracja pipet



Korekcja gęstości  
powietrza



Wyznaczanie gęstości



Ważenie różnicowe



Monitoring warunków  
środowiskowych



Statystyczna kontrola  
jakości



Kontrola Towarów  
Paczkowych



Pamięć ALIBI



Wi-Fi

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wyświetlacz

10" graficzny kolorowy dotykowy

<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	ABS + aluminium
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametry elektryczne</b>	
Zasilanie	12 – 15 V DC
Pobór prądu	1 A
<b>Parametry metrologiczne</b>	
Max. ilość działek legalizacyjnych	10000
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 $\mu$ V
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 $\mu$ V
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	50 $\Omega$
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 $\Omega$
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V
Max. przyrost sygnału	19,5 mV
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów + ekran
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
<b>Podzespoły i oprogramowanie</b>	
System operacyjny	Linux
Procesor	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Pamięć	16 GB, 2GB RAM
Wielozakresowość	Tak
<b>Cechy użytkowe</b>	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	max.2

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

MediaBox  
Platformy stalowe malowane proszkowo  
Tagi RFID  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Platformy w obudowie plastikowej

Ostonki ochronne do wag  
Skanery kodów kreskowych  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki etykiet  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Wymiary urządzenia S x G x W

