



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,163

WLC 10/A2.IO 上皿天秤

WL-206-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Under-pan weighing

データシート

| 計測パラメータ | |
|--------------|-------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 10 kg |
| 最小荷重 | - |
| 最小表示 [d] | 0,1 g |
| 法定計量時の単位 [e] | - |
| 風袋範囲 | -10 kg |
| 繰返し性 | 0,1 g |
| 直線性 | ±0,3 g |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | ワイヤー + シールド |

| 計測パラメータ | |
|--------------|--|
| OIMLクラス | - |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | 手動 |
| ディスプレイ | 4,3" LCD (ターミナル) |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 430×270×190 mm |
| 正味重量 | 2,8 kg |
| 総重量 | 4 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT |
| 電气的パラメータ | |
| 電源 | 校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 10 – 15VDC 0,6A max |
| バッテリー駆動時間 | 15 ポート数 (OUT) |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |



アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース

防振台

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

底部吊り下げ計量

RS 232、RS 485 ケーブル

粒状体密度測定キット

RS 232 – イーサネットコンバータ

レシートプリンタ

RS 232 – USB コンバータ

天秤用保護カバー

RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]


• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R