



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,16Y](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,16Y)

## IM01.EX-4 Haberleşme Modülü

WX-016-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 68 (1,5m)
Sertifikasyon ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB, 4IN / 4OUT, Ethernet, Profibus DP
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	10 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

## Fiziksel parametreler

Cihaz boyutları G x D x Y	222x146x81 mm
Net ağırlık	1,9 kg
Brüt ağırlık	2,5 kg



## İle uyumlu (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H Paslanmaz çelik kiriş kantarlar  
HX5.EX-1 HR Su geçirmez platform kantarlar  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
HX5.EX-1.4P2 C Kiriş tipi kantarlar  
HX5.EX-1.4N Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar  
HX5.EX-1.4 C Platform kantarlar  
HX5.EX-1.4P H Paslanmaz çelik palet kantarlar  
HX5.EX-1.4 H/Z Paslanmaz çelik platform kantarları  
HX5.EX-1 C1 Tek Yük Hücreli Platformlu Teraziler

HX5.EX-1 H Su Geçirmez Platformlu Teraziler  
PUE HX5.EX tartım terminali  
HX5.EX-1.4 H Paslanmaz çelik platform kantarlar  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Giriş/Çıkış kabloları  
HX5.EX-1.4P C Palet kantarlar  
USB adaptör  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Cihaz boyutları G x D x Y



IM01.EX