



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,17N

Terminal wagowy PUE 5.19R

WX-008-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Liczenie sztuk



Receptury



Statystyka



Doważanie

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	III
Max. ilość działek przetw. tensometrycznego	8388608
Max. ilość działek legalizacyjnych	6000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 μ V
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 μ V
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	80 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 Ω
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V
Max. przyrost sygnału	19,5 mV

Parametry metrologiczne	
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	19" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia S x G x W	524x420x200 mm
Wymiary opakowania S x G x W	590x470x240 mm
Masa netto	14 kg
Masa brutto	15 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66
Panel dotykowy	rezystancyjny
Obudowa	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermetyczne), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P) zewnętrzne przyciski PRINT, TARA, START - wymagana wersja terminala z zainstalowanymi 4IN/4OUT (ports M12 8P), moduł dodatkowej platformy wagowej - max. 3 szt, parametry metrologiczne jak w platformie głównej
Interfejsy opcjonalne	
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	75 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +60 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Podzespoły i oprogramowanie	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 IoT
Procesor	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Pamięć	16 GB RAM
Pamięć danych	SSD 128 GB



Pasuje do (Dodatkowo płatne)



Platformy stalowe nierdzewne
 Platformy stalowe malowane proszkowo
 Platformy stalowe wodoodporne
 Platformy nierdzewne z otwieraną szalką
 Przewody RS 232, RS 485
 Platformy najazdowe nierdzewne
 Wyświetlacze
 Platformy w obudowie plastikowej

Przewody WE/WY
 Platformy najazdowe nierdzewne z systemem unoszenia LD
 Moduły dodatkowych platform
 Przyciski sterujące
 Adapter USB do terminali wagowych
 Wzorce masy klasy F1 -
 cylindryczne bez jamy adiustatycznej, zestawy
 Konwerter RS 232 - USB
 Drukarki paragonowe



Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

Wymiary urządzenia S x G x W



PUE 5.15



PUE 5.19