



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,181

MPS.M.1000.R2 計量モジュール

WX-016-0334



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1000 g
ブリロード範囲	100 g
最小表示 [d]	1 mg
繰返し性	1 mg
直線性	±2 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	追加

通信インターフェース

通信インターフェース

RS232, max 115,2 kbps, 校正用テーブル,
防振台 x2,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器

電気的パラメータ

電源

(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ,
エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー,
保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A
校正用テーブル,
防振台,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器: 12V DC

環境条件

動作温度

+10 – +40 °C

相対湿度

40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法

ø40 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

266x70x105 mm

正味重量

1,8 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

