



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,1AF](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,1AF)

## PT0232.2 ケーブル

WX-013-0172



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

PT0232.2ケーブルは、RTP-RU80プリンタを、密閉型 RS232 ソケット (M12 8ピン) を備えたターミナルを持つはかりに接続するためのRS232ケーブルです。対応するターミナルは、PUE HY10、PUE HX7、およびPUE H315です。

PT0232.2ケーブルの標準長は 2 m ですが、追加料金にて5mまたは10mのバージョンも提供しています。

### 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール

HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
H315 4C プラットフォームスケール  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール

H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
HY10.HRP 高分解能はかり

H315 4I.S 家畜用はかり  
PUE HX7 計量ターミナル  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
PUE HY10 計量ターミナル  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール  
レシートプリンタ