

PT0232.2 ケーブル

WX-013-0172





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

PT0232.2ケーブルは、RTP-RU80プリンタを、密閉型 RS232 ソケット (M12 8 ピン)を備えたターミナルを持つはかりに接続するためのRS232 ケーブルです。対応するターミナルは、PUE HY10、PUE HX7、およびPUE H315です。

PT0232.2ケーブルの標準長は2mですが、追加料金にて5mまたは10mのバージョンも提供しています。

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ピームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール

H315 H 防水型プラットフォームスケール HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール HY10 多機能はかり HY10 H ステンレス製多機能はかり H315.4 H/Z ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン H315 4N.H ステンレス製ランプスケール HY10.HRP 高分解能はかり H315 4I.S 家畜用はかり
PUE HX7 計量ターミナル
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
PUE HY10 計量ターミナル
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
H315 ステンレス製オーパーヘッドトラックスケール
レシートプリンタ