



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,1AF

PT0232.2 ケーブル

WX-013-0172



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

PT0232.2ケーブルは、RTP-RU80プリンタを、密閉型 RS232 ソケット（M12 8ピン）を備えたターミナルを持つはかりに接続するためのRS232ケーブルです。対応するターミナルは、PUE HY10、PUE HX7、およびPUE H315です。

PT0232.2ケーブルの標準長は 2 m ですが、追加料金にて5mまたは10mのバージョンも提供しています。

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり

HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール（ピットタイプ）
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール

HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
PUE HX7 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
レシートプリンタ