



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,1AF](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,1AF)

## Przewód PT0232.2

WX-013-0172



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Przewód PT0232.2 to przewód RS232, który jest przeznaczony do podłączenia drukarki RTP-RU80 do wag z terminalami wyposażonymi w hermetyczne gniazdo RS232 (M12 8 pin). Te terminale to: PUE HY10, PUE HX7 i PUE H315.

Standardowa długość przewodu PT0232.2 wynosi 2 m, ale za dopłatą oferujemy go w wersji o długości 5 m lub 10 m.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga platformowa H315 4C  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE HY10  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Drukarki paragonowe