



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,1DE](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,1DE)

# WLC 20.X7 Hassas Terazı

WL-227-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Maksimum yük [Max]       | 20 kg |
| Okuma için gırluluęu [d] | 0,1 g |

| Metrolojik parametreler     |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yasallaştırma birimi [e]    | -                                                                                                                      |
| Dara aralığı                | -20 kg                                                                                                                 |
| Tekrarlanabilirlik          | 0,1 g                                                                                                                  |
| Doğrusallık                 | ±0,3 g                                                                                                                 |
| Kararlılık süresi           | 3 s                                                                                                                    |
| Ayarlama                    | harici                                                                                                                 |
| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                        |
| Tesviye sistemi             | manuel                                                                                                                 |
| Display                     | 7" grafik renkli dokunmatik                                                                                            |
| Tartım kefi boyutları       | 195×195 mm                                                                                                             |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 430×270×190 mm                                                                                                         |
| Net ağırlık                 | 2,2 kg                                                                                                                 |
| Brüt ağırlık                | 3 kg                                                                                                                   |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                        |
| IP Sınıfı                   | IP 43                                                                                                                  |
| Bileşenler ve yazılım       |                                                                                                                        |
| Veri tabanı kapasitesi      | Ürünler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Müşteriler, Reçeteler, Reçete raporları, Çevresel koşullar, Tartımlar, Alibi bellek |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                        |
| Haberleşme arayüzü          | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                                                   |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                        |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max                                     |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                        |
| Çalıştırma sıcaklığı        | +10 – +40 °C                                                                                                           |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Barkod okuyucular

Panel altı tartım

RS 232, RS 485 Kabloları

Yoğunluk belirleme kiti

Display

Fiş yazıcı

Koruyucu kapak

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

