



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,1KK](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,1KK)

# Balance multifonctionnelle C32.15.C3.K

WP-120-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting


Newton unit  
measurement


Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                                      |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 15 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 100 g  |
| Précision de lecture [d]                                      | 5 g    |
| Étendue de tare                                               | -15 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 g    |
| Classe de précision OIML                                      | III    |

| Paramètres physiques                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Afficheur                                           | 5" graphique couleurs                                             |
| Longueur de câble                                   | 2,5 m                                                             |
| Dimension du plateau                                | 700×500 mm                                                        |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 730×800×270 mm                                                    |
| Masse nette                                         | 21,7 kg                                                           |
| Masse brute                                         | 25,5 kg                                                           |
| Construction                                        |                                                                   |
| Degré de protection                                 | IP 65 construction, IP 43 terminal                                |
| Construction                                        | acier pulvériséacier St3S                                         |
| Matériel du plateau                                 | Acier inoxydable AISI304                                          |
| Interface de Communication                          |                                                                   |
| Interface de Communication                          | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi |
| Paramètres électriques                              |                                                                   |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                           |
| Prise de courant maximale                           | 10 W                                                              |
| Alimentation optionnelle                            | accumulateur interne                                              |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 5 heures                                                          |
| Conditions environnementales                        |                                                                   |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                                                      |

\* Equipement en option avec supplément de prix

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs  
Alimentateurs  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Câbles d'alimentation de cigare-allume  
Lecteurs de code-barres  
Câbles RS 232, RS 485



Imprimantes d'étiquettes  
Claviers, manipulateurs  
Supports, Statifs, bras-supports  
Modules complémentaires  
Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)



- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]


Dimensions d'appareil L x P x H



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

