




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,1KQ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,1KQ)

## RAD Key

WX-010-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem

Windows 7, 8, 10

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Plattformwaage C315

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Waagen PS 5Y für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
 Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
 Waagen WLY für FPVO  
 Analysenwaage AS X7  
 HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
 Waagen PS X7 für FPVO  
 Multifunktionswaage TMX  
 Babywaage C315.D  
 Wägemodule MWMH  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Präzisionswaage WLC  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Balkenwaagen C315.4P2  
 Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
 Präzisionswaage WLC X7  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H.LD rostfrei  
 Balkenwaagen  
 HX5.EX-1.4P2 C  
 Waagen CY10 für FPVO  
 HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
 Wägeterminal PUE CY10  
 Multifunktionswaage CY10  
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
 Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
 Multifunktionswaagen HY10  
 Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
 Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
 Auffahrwaage  
 H315 4N.H rostfrei  
 HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
 Plattformwaage C315.4  
 Palettenwaagen aus Edelstahl  
 HX5.EX-1.4P H  
 Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
 Präzisionswaage C32.PM  
 Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Multifunktionswaage HX7  
 Wägemodule MWLH  
 Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
 HX5.EX-1.4 H/Z  
 Feuchtebestimmer MA X7.A  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Personenwaage C315.O  
 Auffahrwaage  
 H315 4N.H.LD rostfrei  
 Präzisionswaage PS X7  
 Waagen WPY für FPVO  
 Analysenwaage XA 5Y.A

Präzisionswaage WTC  
 Präzisionswaage CY10  
 Plattformwaage  
 H315 4C  
 Personenwaage C315.OW  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Präzisionswaage WLY  
 Automatische Massekomparator UMA  
 Rohrbahnwaagen  
 H315 2K  
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
 Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
 Robotische Massekomparatoren  
 Massenkoverter  
 MW-01  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Mikrowaage MYA 5Y  
 Viehwaagen H315 4I.S  
 Präzisionswaage PS R1  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Wägeterminal PUE HX7  
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
 Analysenwaage AS R2 PLUS  
 Wägeterminal PUE C32  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Wägeterminal PUE 5  
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Postwaage für Pakete  
 Wägemodule MAS1  
 Feuchtebestimmer PMV 5Y  
 Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
 Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
 Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
 Mikrowaage XA 5Y.M  
 Wägeterminal PUE C315  
 Wägeterminal PUE HY10  
 Massenkoverter  
 MW-04  
 Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
 Analysenwaage AS R1 PLUS  
 Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
 Bettenwaage C315.4B  
 Wägeterminal PUE H315  
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
 Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
 Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
 Auffahrbettenwaage C315.8B